



000/0070.022/00

Oogstation

Ook zichtbaar in het donker

Het MEX T Oogstation voor een complete oog-EHBO binnen handbereik.



Eigenschappen

- Afmetingen: 22 x 58 cm
- PVC wandhouder inclusief spiegel
- Wordt leeg geleverd. Vullingen (*) apart verkrijgbaar: zie Toepassingen
- Eenvoudig te bevestigen via voorgeboorde gaten (vijzen en pluggen worden meegeleverd)
- Uitstekende weerbestendigheid door oppervlaktebehandeling, UV-bestendig
- Geschikt voor werkplekken met hoge luchtvochtigheid
- Fotoluminescent: zeer goede zichtbaarheid, ook in het donker (conform DIN67510). Lange naschijnduur (> 12 uur). Nagloei-intensiteit uitgedrukt in Mcd/cm²:

Mcd/cm ² (*)	Na 1 min	Na 10 min	Na 60 min
Borden MEX T	550	62	8.3
DIN 67510	200	20	2.8

(*) Mcd = millicandela; eenheid van lichtsterkte

Toepassingen

Voor een complete oog-EHBO binnen handbereik

Biedt ruimte voor: 1 [oogmagneet met loep](#), 1 flacon [Ycla Neutral 200ml](#), 1 flacon [Ycla 500ml](#) en 5 [Ycla Ampoules 20ml](#) (*)

Gebruik

1. Steek de Ycla wandhouders van langs achteren door de voorziene openingen.
2. Bevestig het station aan de wand.
3. Verwijder het dopje van de fles Ycla Neutral & de fles Ycla en schuif de flessen in de bijhorende wandhouders.
4. Klik de oogmagneet met loep in de houders boven de spiegel.
5. Klik de ampoules in de houders onder de Ycla Neutral fles.

Versie: 19/04/2024